

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: NO.2-64****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130031 NO.2-64
GTIN	4062406036508
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage

Mindste ordremængde: 25 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Gevinddybde	6,54 mm
Gevindstigning	0,397 mm
Samlet længde L	45 mm
Kernehul-Ø	1,9 mm
Gevind-Ø	2,18 mm
Gevindgange pr. tomme	64
Skafftirkant □	2,1 mm
Skraft-Ø D _s	2,8 mm
Antal skær Z	3
Norm	DIN 371
Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	3
Gevindtype	UNF-LH

Gevindstørrelse	2-64 UNF LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter