

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: NO.8-36****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130031 NO.8-36
GTIN	4062406036607
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 36

Gevind-Ø: 4,17 mm

Samlet længde L: 63 mm

Skaft-Ø D_s: 4,5 mm

Skaftfirkant □: 3,4 mm

Kernehul-Ø: 3,5 mm

Teknisk beskrivelse

Gevinddybde	12,51 mm
Skaftfirkant □	3,4 mm
Samlet længde L	63 mm
Gevindgange pr. tomme	36
Antal spånnoter	3
Gevindstigning	0,706 mm
Kernehul-Ø	3,5 mm

Norm	DIN 371
Gevind-Ø	4,17 mm
Antal skær Z	3
Skaft-Ø D _s	4,5 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindtype	UNF-LH
Gevindstørrelse	8-36 UNF LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter