

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, TiN, MF: M24X1,25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130015 M24X1,25
GTIN	4062406019808
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	22,75 mm
Gevindstigning	1,25 mm
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D _s	18 mm
Gevind-Ø	24 mm
Skaftfirkant □	14,5 mm
Antal spånnoter	3
Skæremateriale	HSS E
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05

Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Samlet længde L	160 mm
Gvinddybde	60 mm
Antal skær Z	3
Gvindtype	M
Gvindstørrelse	M24×1,25
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gvindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper