

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, TiN, MF: M12X1,75****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130015 M12X1,75
GTIN	4062406018900
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

Gevindstigning	1,75 mm
Norm	DIN 376
Antal spånnoter	3
Samlet længde L	110 mm
Gevind-Ø	12 mm
Skafffirkant □	7 mm
Antal skær Z	3
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05

Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Gevinddybde	30 mm
Kernehul-Ø	10,25 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M12×1,75
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper