

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: 1.11/16-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130031 1.11/16-12
GTIN	4062406038397
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 42,862 mm

Samlet længde L: 220 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Skaftfirkant □: 29 mm

Kernehul-Ø: 40,85 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	85,72 mm
Gevindgange pr. tomme	12
Samlet længde L	220 mm
Antal skær Z	4
Gevindstigning	2,117 mm
Gevind-Ø	42,862 mm

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Norm	DIN 376
Skaftfirkant □	29 mm
Kernehul-Ø	40,85 mm
Antal spånnoter	4
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	1.11/16-12 UN LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter