

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: 1.9/16-20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130031 1.9/16-20
GTIN	4062406038236
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 20

Gevind-Ø: 39,688 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Skaftfirkant □: 24 mm

Kernehul-Ø: 38,49 mm

**Teknisk beskrivelse**

Antal spånnoter	4
Skaftfirkant □	24 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Gevinddybde	79,38 mm
Norm	DIN 376
Gevindgange pr. tomme	20
Antal skær Z	4

Gevindstigning	1,27 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	39,688 mm
Kernehul-Ø	38,49 mm
Samlet længde L	200 mm
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	1.9/16-20 UN LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter