

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: 1.9/16-8****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 130031 1.9/16-8 |
| GTIN | 4062406038274 |
| Artikelklasse | 10N |

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 8

Gevind-Ø: 39,688 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D_s: 32 mm

Skaftfirkant □: 24 mm

Kernehul-Ø: 36,7 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------|-----------|
| Gevind-Ø | 39,688 mm |
| Gevindstigning | 3,175 mm |
| Norm | DIN 376 |
| Gevindgange pr. tomme | 8 |
| Skaftfirkant □ | 24 mm |
| Antal skær Z | 4 |
| Gevinddybde | 79,38 mm |

| | |
|----------------------------|--|
| Skaft-Ø D _s | 32 mm |
| Skæremateriale | HSS E |
| Antal spånnoter | 4 |
| Samlet længde L | 200 mm |
| Kernehul-Ø | 36,7 mm |
| Gevindtype | UN-LH |
| Gevindstørrelse | 1.9/16-8 UN LH |
| Belægning | ubelagt |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindstandard | ASME B1.1 |
| Toleranceklasse | 1B |
| Toleranceklasse | 2B +0,20 |
| Toleranceklasse | 3B |
| Toleranceklasse | 2B |
| Toleranceklasse | 2B +0,10 |
| Toleranceklasse | 2B +0,05 |
| Skærfasform | B |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul |
| Skæreretning | Venstre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snittapper |