

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 1-27****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130036 1-27
GTIN	4062406042080
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 27

Gevind-Ø: 25,4 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Skaftfirkant □: 16 mm

Kernehul-Ø: 24,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	160 mm
Gevindgange pr. tomme	27
Gevind-Ø	25,4 mm
Kernehul-Ø	24,5 mm
Skæremateriale	HSS E
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Antal skær Z	4

Skafftirkant □	16 mm
Gevindstigning	0,94 mm
Antal spånnoter	4
Gevinddybde	76,2 mm
Norm	DIN 376
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	1-27 UNS LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter