

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, TiN, MF: M34X2****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 130015 M34X2  |
| GTIN                | 4062406020620 |
| Artikelklasse       | 10N           |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 2 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Skaftfirkant □: 22 mm

Kernehul-Ø: 32 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Gevind-Ø        | 34 mm      |
| Gevindstigning  | 2 mm       |
| Skæremateriale  | HSS E      |
| Gevinddybde     | 85 mm      |
| Toleranceklasse | ISO 1 4H   |
| Toleranceklasse | ISO 1X 4HX |

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Toleranceklasse            | ISO 2 6H                                       |
| Toleranceklasse            | ISO 2X 6HX                                     |
| Toleranceklasse            | 6H +0,05                                       |
| Toleranceklasse            | 6H +0,20                                       |
| Toleranceklasse            | ISO 3 6G                                       |
| Toleranceklasse            | ISO 3X 6GX                                     |
| Toleranceklasse            | 7H                                             |
| Toleranceklasse            | 7HX                                            |
| Toleranceklasse            | 7G                                             |
| Toleranceklasse            | 7GX                                            |
| Toleranceklasse            | 6H +0,10                                       |
| Skaftfirkant □             | 22 mm                                          |
| Norm                       | DIN 376                                        |
| Antal skær Z               | 4                                              |
| Samlet længde L            | 200 mm                                         |
| Kernehul-Ø                 | 32 mm                                          |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>     | 28 mm                                          |
| Antal spånnoter            | 4                                              |
| Gevindtype                 | M                                              |
| Gevindstørrelse            | M34×2                                          |
| Belægning                  | TiN                                            |
| Flankevinkel               | 60 grader                                      |
| Gevindstandard             | DIN 13                                         |
| Skærfasform                | C                                              |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                           |
| Indvendig køling           | nej                                            |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul                         |
| Skæreretning               | højre                                          |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper