

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: 1.7/8-8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130031 1.7/8-8
GTIN	4062406038595
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 8

Gevind-Ø: 47,625 mm

Samlet længde L: 250 mm

Skaft-Ø D_s: 36 mm

Skaftfirkant □: 29 mm

Kernehul-Ø: 44,6 mm

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	4
Gevindstigning	3,175 mm
Antal spånnoter	4
Gevinddybde	95,25 mm
Kernehul-Ø	44,6 mm
Skaftfirkant □	29 mm
Samlet længde L	250 mm

Gevindgange pr. tomme	8
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D _s	36 mm
Gevind-Ø	47,625 mm
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	1.7/8-8 UN LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper