

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, TiN, MF: M30X0,75****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130015 M30X0,75
GTIN	4062406020279
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HSS E
Kernehul-Ø	29,25 mm
Norm	DIN 376
Gvinddybde	75 mm
Gvind-Ø	30 mm
Skaffirkant <input type="checkbox"/>	18 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G

Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Antal spånnoter	4
Gevindstigning	0,75 mm
Samlet længde L	180 mm
Antal skær Z	4
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M30×0,75
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper