

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: 1.5/8-10****Bestillingsdata**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 130040 1.5/8-10 |
| GTIN                | 4062406045067   |
| Artikelklasse       | 10N             |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 10

Gevind-Ø: 41,275 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Skaftfirkant □: 24 mm

Kernehul-Ø: 39 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Gevind-Ø        | 41,275 mm |
| Gevinddybde     | 103,19 mm |
| Kernehul-Ø      | 39 mm     |
| Antal spånnoter | 4         |
| Skaftfirkant □  | 24 mm     |
| Gevindstigning  | 2,54 mm   |
| Samlet længde L | 200 mm    |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Skæremateriale             | HSS E  |
| Gevindgange pr. tomme      | 10   |
| Norm                       | DIN 376  |
| Antal skær Z               | 4  |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>     | 32 mm  |
| Gevindtype                 | UNS  |
| Gevindstørrelse            | 1.5/8-10 UNS                                   |
| Belægning                  | ubelagt  |
| Flankevinkel               | 60 grader                                      |
| Gevindstandard             | ASME B1.1                                      |
| Toleranceklasse            | 1B   |
| Toleranceklasse            | 2B +0,20                                       |
| Toleranceklasse            | 3B   |
| Toleranceklasse            | 2B   |
| Toleranceklasse            | 2B +0,10                                       |
| Toleranceklasse            | 2B +0,05                                       |
| Skærfasform                | C  |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                           |
| Indvendig køling           | nej  |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2xD ved bundhul                         |
| Skæreretning               | højre  |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering                  | uden   |
| Produkttype                | Snittapper                                     |