

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 1.5/8-8****Bestillingsdata**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 130036 1.5/8-8 |
| GTIN                | 4062406042837  |
| Artikelklasse       | 10N            |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 8

Gevind-Ø: 41,275 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Skaftfirkant □: 24 mm

Kernehul-Ø: 38,3 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Gevindstigning        | 3,175 mm  |
| Skaftfirkant □        | 24 mm     |
| Norm                  | DIN 376   |
| Kernehul-Ø            | 38,3 mm   |
| Gevind-Ø              | 41,275 mm |
| Antal spånnoter       | 4         |
| Gevindgange pr. tomme | 8         |
| Skæremateriale        | HSS E     |

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Antal skær Z               | 4                                              |
| Samlet længde L            | 200 mm                                         |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>     | 32 mm                                          |
| Gevinddybde                | 82,55 mm                                       |
| Gevindtype                 | UN-LH                                          |
| Gevindstørrelse            | 1.5/8-8 UN LH                                  |
| Belægning                  | TiN                                            |
| Flankevinkel               | 60 grader                                      |
| Gevindstandard             | ASME B1.1                                      |
| Toleranceklasse            | 1B                                             |
| Toleranceklasse            | 2B +0,20                                       |
| Toleranceklasse            | 3B                                             |
| Toleranceklasse            | 2B                                             |
| Toleranceklasse            | 2B +0,10                                       |
| Toleranceklasse            | 2B +0,05                                       |
| Skærfasform                | B                                              |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                           |
| Indvendig køling           | nej                                            |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul                  |
| Skæreretning               | Venstre                                        |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering                  | uden                                           |
| Produkttype                | Snittapper                                     |