

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: 1/2-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130031 1/2-16
GTIN	4062406037147
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 12,7 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D_s: 11 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 11,2 mm

Teknisk beskrivelse

Norm	DIN 376
Skæremateriale	HSS E
Skaftfirkant □	9 mm
Gevindgange pr. tomme	16
Gevinddybde	25,4 mm
Gevind-Ø	12,7 mm
Kernehul-Ø	11,2 mm
Antal spånnoter	3

Antal skær Z	3
Gevindstigning	1,588 mm
Samlet længde L	110 mm
Skaft-Ø D _s	11 mm
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	1/2-16 UN LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper