

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 1.7/16-18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130036 1.7/16-18
GTIN	4062406042585
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage  
Mindste ordremængde: 1 stk.  
Specialudførelse - kan ikke tages retur  
Gevindtype: UNEF-LH  
Skæremateriale: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gevindgange pr. tomme: 18  
Gevind-Ø: 36,512 mm  
Samlet længde L: 200 mm  
Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 28 mm  
Skaftfirkant □: 22 mm  
Kernehul-Ø: 35,3 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Skaftfirkant □	22 mm
Antal skær Z	4
Gevind-Ø	36,512 mm
Gevindstigning	1,411 mm
Gevinddybde	73 mm
Skæremateriale	HSS E

Antal spånnoter	4
Kernehul-Ø	35,3 mm
Samlet længde L	200 mm
Norm	DIN 376
Gevindgange pr. tomme	18
Gevindtype	UNEF-LH
Gevindstørrelse	1.7/16-18 UNEF LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper