

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: 5/8-20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130031 5/8-20
GTIN	4062406037277
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 20

Gevind-Ø: 15,88 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 14,67 mm

**Teknisk beskrivelse**

Kernehul-Ø	14,67 mm
Gevindstigning	1,27 mm
Samlet længde L	110 mm
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Gevind-Ø	15,88 mm
Gevindgange pr. tomme	20

Skæremateriale	HSS E
Skaftfirkant □	9 mm
Antal spånnoter	3
Antal skær Z	3
Gevinddybde	47,64 mm
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	5/8-20 UN LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper