

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 1/2-28****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130036 1/2-28
GTIN	4062406041571
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNEF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 28

Gevind-Ø: 12,7 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D_s: 11 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 11,8 mm

Teknisk beskrivelse

Gevinddybde	25,4 mm
Gevind-Ø	12,7 mm
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D _s	11 mm
Gevindstigning	0,907 mm
Skaftfirkant □	9 mm
Antal skær Z	3
Gevindgange pr. tomme	28

Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	3
Samlet længde L	110 mm
Kernehul-Ø	11,8 mm
Gevindtype	UNEF-LH
Gevindstørrelse	1/2-28 UNEF LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper