

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, Type: 9/16-14****Bestillingsdata**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 130030 9/16-14 |
| GTIN                | 4062406034993  |
| Artikelklasse       | 10N            |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 14

Gevind-Ø: 14,29 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 12,6 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Antal spånnoter        | 3        |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub> | 11 mm    |
| Skæremateriale         | HSS E    |
| Gevind-Ø               | 14,29 mm |
| Gevindstigning         | 1,814 mm |
| Samlet længde L        | 110 mm   |
| Kernehul-Ø             | 12,6 mm  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Skafftirkant □             | 9 mm   |
| Gevinddybde                | 57,16 mm                                       |
| Norm                       | DIN 376  |
| Antal skær Z               | 3  |
| Gevindgange pr. tomme      | 14   |
| Gevindtype                 | UNS  |
| Gevindstørrelse            | 9/16-14 UNS                                    |
| Belægning                  | ubelagt  |
| Flankevinkel               | 60 grader                                      |
| Gevindstandard             | ASME B1.1                                      |
| Toleranceklasse            | 1B   |
| Toleranceklasse            | 2B +0,20                                       |
| Toleranceklasse            | 3B   |
| Toleranceklasse            | 2B   |
| Toleranceklasse            | 2B +0,10                                       |
| Toleranceklasse            | 2B +0,05                                       |
| Skærfasform                | B  |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                           |
| Indvendig køling           | nej  |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3xD ved gennemgangshul                  |
| Skæreretning               | højre  |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering                  | uden   |
| Produkttype                | Snittapper                                     |