

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: 2-18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130040 2-18
GTIN	4062406045371
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 18

Gevind-Ø: 50,8 mm

Samlet længde L: 250 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Skaftfirkant □: 32 mm

Kernehul-Ø: 49,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevind-Ø	50,8 mm
Samlet længde L	250 mm
Kernehul-Ø	49,5 mm
Skaftfirkant □	32 mm
Antal spånnoter	4
Gevindgange pr. tomme	18
Gevindstigning	1,411 mm

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Gevinddybde	127 mm
Antal skær Z	4
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 376
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	2-18 UNS
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper