

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, Type: NO.10-32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130030 NO.10-32
GTIN	4062406034429
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 32

Gevind-Ø: 4,83 mm

Samlet længde L: 70 mm

Skaft-Ø D_s: 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 4,1 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindgange pr. tomme	32
Samlet længde L	70 mm
Gevinddybde	14,49 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	3
Gevind-Ø	4,83 mm

Gevindstigning	0,794 mm
Skaftfirkant □	4,9 mm
Kernehul-Ø	4,1 mm
Norm	DIN 371
Antal spånnoter	3
Gevindtype	UNF
Gevindstørrelse	10-32 UNF
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper