

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, Type: 3/8-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130041 3/8-16
GTIN	4062406045968
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 9,525 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Skaftfirkant □: 8 mm

Kernehul-Ø: 7,95 mm

**Teknisk beskrivelse**

Antal spånnoter	3
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Antal skær Z	3
Gevind-Ø	9,525 mm
Gevinddybde	23,83 mm
Gevindstigning	1,588 mm

Gevindgange pr. tomme	16
Kernehul-Ø	7,95 mm
Skafftirkant □	8 mm
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	100 mm
Gevindtype	UNC-LH
Gevindstørrelse	3/8-16 UNC LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter