

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, Type: 1.1/2-24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130041 1.1/2-24
GTIN	4062406047108
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 24

Gevind-Ø: 38,1 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D_s: 32 mm

Skaftfirkant □: 24 mm

Kernehul-Ø: 37,3 mm

Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant □	24 mm
Gevindstigning	1,058 mm
Gevind-Ø	38,1 mm
Skaft-Ø D _s	32 mm
Gevinddybde	95,25 mm
Gevindgange pr. tomme	24
Antal skær Z	4

Samlet længde L	200 mm
Norm	DIN 376
Antal spånnoter	4
Skæremateriale	HSS E
Kernehul-Ø	37,3 mm
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	1.1/2-24 UNS LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper