

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, Type: 1.15/16-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130041 1.15/16-12
GTIN	4062406047580
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 49,212 mm

Samlet længde L: 250 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Skaftfirkant □: 32 mm

Kernehul-Ø: 47,2 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	250 mm
Antal skær Z	4
Gevinddybde	123 mm
Skaftfirkant □	32 mm
Kernehul-Ø	47,2 mm
Norm	DIN 376

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Gevindgange pr. tomme	12
Antal spånnoter	4
Gevind-Ø	49,212 mm
Gevindstigning	2,117 mm
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	1.15/16-12 UN LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter