

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, Type: 15/16-16****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 130041 15/16-16 |
| GTIN | 4062406046545 |
| Artikelklasse | 10N |

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 23,812 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D_s: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 22,3 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------|-----------|
| Kernehul-Ø | 22,3 mm |
| Antal skær Z | 4 |
| Norm | DIN 376 |
| Samlet længde L | 160 mm |
| Antal spånnoter | 4 |
| Gevindgange pr. tomme | 16 |
| Gevind-Ø | 23,812 mm |

| | |
|----------------------------|--|
| Gevinddybde | 59,53 mm |
| Skaft-Ø D _s | 18 mm |
| Skaftfirkant □ | 14,5 mm |
| Skæremateriale | HSS E |
| Gevindstigning | 1,588 mm |
| Gevindtype | UN-LH |
| Gevindstørrelse | 15/16-16 UN LH |
| Belægning | ubelagt |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindstandard | ASME B1.1 |
| Toleranceklasse | 1B |
| Toleranceklasse | 2B +0,20 |
| Toleranceklasse | 2B +0,10 |
| Toleranceklasse | 3B |
| Toleranceklasse | 2B |
| Toleranceklasse | 2B +0,05 |
| Skærfasform | C |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul |
| Skæreretning | Venstre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snittapper |