

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: 1.7/16-18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130031 1.7/16-18
GTIN	4062406038106
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNEF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 18

Gevind-Ø: 36,512 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D_s: 28 mm

Skaftfirkant □: 22 mm

Kernehul-Ø: 35,3 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	4
Gevinddybde	73 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	1,411 mm
Samlet længde L	200 mm
Gevindgange pr. tomme	18
Norm	DIN 376

Gevind-Ø	36,512 mm
Skaftfirkant □	22 mm
Antal skær Z	4
Skaft-Ø D _s	28 mm
Kernehul-Ø	35,3 mm
Gevindtype	UNEF-LH
Gevindstørrelse	1.7/16-18 UNEF LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter