

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, Type: 7/16-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130030 7/16-16
GTIN	4062406034832
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 11,11 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D_s: 9 mm

Skaftfirkant □: 7 mm

Kernehul-Ø: 9,576 mm

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	3
Gevind-Ø	11,11 mm
Gevindgange pr. tomme	16
Gevindstigning	1,588 mm
Samlet længde L	110 mm
Gevinddybde	33,33 mm

Norm	DIN 376
Skaftfirkant □	7 mm
Skaft-Ø D _s	9 mm
Kernehul-Ø	9,576 mm
Antal skær Z	3
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	7/16-16 UN
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper