

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: 7/16-14****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 130031 7/16-14 |
| GTIN | 4062406037086 |
| Artikelklasse | 10N |

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 14

Gevind-Ø: 11,11 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D_s: 9 mm

Skaftfirkant □: 7 mm

Kernehul-Ø: 9,3 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|----------|
| Gevinddybde | 33,33 mm |
| Gevindstigning | 1,814 mm |
| Skaftfirkant □ | 7 mm |
| Samlet længde L | 110 mm |
| Kernehul-Ø | 9,3 mm |
| Norm | DIN 376 |
| Gevind-Ø | 11,11 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Antal spånnoter | 3 |
| Gevindgange pr. tomme | 14 |
| Antal skær Z | 3 |
| Skaft-Ø D _s | 9 mm |
| Skæremateriale | HSS E |
| Gevindtype | UNC-LH |
| Gevindstørrelse | 7/16-14 UNC LH |
| Belægning | ubelagt |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindstandard | ASME B1.1 |
| Toleranceklasse | 1B |
| Toleranceklasse | 2B +0,20 |
| Toleranceklasse | 3B |
| Toleranceklasse | 2B |
| Toleranceklasse | 2B +0,10 |
| Toleranceklasse | 2B +0,05 |
| Skærfasform | B |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3xD ved gennemgangshul |
| Skæreretning | Venstre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnitter til konventionel bearbejdning |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snitter |