

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, Type: 5/16-48****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130041 5/16-48
GTIN	4062406045814
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 48

Gevind-Ø: 7,938 mm

Samlet længde L: 90 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Skaftfirkant □: 6,2 mm

Kernehul-Ø: 7,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skaftfirkant □	6,2 mm
Gevindstigning	0,529 mm
Gevind-Ø	7,938 mm
Skæremateriale	HSS E
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Gevinddybde	19,85 mm
Kernehul-Ø	7,5 mm

Norm	DIN 371
Samlet længde L	90 mm
Gevindgange pr. tomme	48
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	5/16-48 UNS LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper