

Garant**Snittapper til bundhuller, TiN, Type: 1.5/16-18****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | 130045 1.5/16-18 |
| GTIN | 4062406049171 |
| Artikelklasse | 10N |

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNEF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 18

Gevind-Ø: 33,338 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D_s: 28 mm

Skaftfirkant □: 22 mm

Kernehul-Ø: 32,1 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------|-----------|
| Antal skær Z | 4 |
| Norm | DIN 376 |
| Gevind-Ø | 33,338 mm |
| Gevindstigning | 1,411 mm |
| Samlet længde L | 200 mm |
| Gevindgange pr. tomme | 18 |
| Gevinddybde | 83,3 mm |

| | |
|----------------------------|--|
| Antal spånnoter | 4 |
| Skaft-Ø D _s | 28 mm |
| Skæremateriale | HSS E |
| Kernehul-Ø | 32,1 mm |
| Skaftfirkant □ | 22 mm |
| Gevindtype | UNEF |
| Gevindstørrelse | 1.5/16-18 UNEF |
| Belægning | TiN |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindstandard | ASME B1.1 |
| Toleranceklasse | 1B |
| Toleranceklasse | 2B +0,20 |
| Toleranceklasse | 2B +0,10 |
| Toleranceklasse | 3B |
| Toleranceklasse | 2B |
| Toleranceklasse | 2B +0,05 |
| Skærfasform | C |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2xD ved bundhul |
| Skæreretning | højre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snittapper |