

Garant**Snittapper til bundhuller, TiN, Type: 1.5/8-18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130045 1.5/8-18
GTIN	4062406049508
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNEF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 18

Gevind-Ø: 41,275 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D_s: 32 mm

Skaftfirkant □: 24 mm

Kernehul-Ø: 40,1 mm

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	200 mm
Gevinddybde	103,19 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	4
Skaft-Ø D _s	32 mm
Kernehul-Ø	40,1 mm
Norm	DIN 376

Gevindstigning	1,411 mm
Gevind-Ø	41,275 mm
Skafftirkant □	24 mm
Gevindgange pr. tomme	18
Antal skær Z	4
Gevindtype	UNEF
Gevindstørrelse	1.5/8-18 UNEF
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper