

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: 5/8-11****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 130031 5/8-11 |
| GTIN                | 4062406037321 |
| Artikelklasse       | 10N           |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 11

Gevind-Ø: 15,88 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 13,53 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Norm                   | DIN 376  |
| Skaftfirkant □         | 9 mm     |
| Gevinddybde            | 47,64 mm |
| Antal skær Z           | 3        |
| Antal spånnoter        | 3        |
| Gevind-Ø               | 15,88 mm |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub> | 12 mm    |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Samlet længde L            | 110 mm   |
| Kernehul-Ø                 | 13,53 mm                                       |
| Skæremateriale             | HSS E  |
| Gevindgange pr. tomme      | 11   |
| Gevindstigning             | 2,309 mm                                       |
| Gevindtype                 | UNC-LH   |
| Gevindstørrelse            | 5/8-11 UNC LH                                  |
| Belægning                  | ubelagt  |
| Flankevinkel               | 60 grader                                      |
| Gevindstandard             | ASME B1.1                                      |
| Toleranceklasse            | 1B   |
| Toleranceklasse            | 2B +0,20                                       |
| Toleranceklasse            | 3B   |
| Toleranceklasse            | 2B   |
| Toleranceklasse            | 2B +0,10                                       |
| Toleranceklasse            | 2B +0,05                                       |
| Skærfasform                | B  |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                           |
| Indvendig køling           | nej  |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3xD ved gennemgangshul                  |
| Skæreretning               | Venstre  |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering                  | uden   |
| Produkttype                | Snittapper                                     |