

**Garant****Snittapper til bundhuller, TiN, Type: 1.5/8-20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130045 1.5/8-20
GTIN	4062406049492
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 20

Gevind-Ø: 41,275 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Skaftfirkant □: 24 mm

Kernehul-Ø: 40,08 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevindstigning	1,27 mm
Skaftfirkant □	24 mm
Gevinddybde	103,19 mm
Samlet længde L	200 mm
Gevind-Ø	41,275 mm
Antal spånnoter	4
Gevindgange pr. tomme	20

Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Kernehul-Ø	40,08 mm
Antal skær Z	4
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	1.5/8-20 UN
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper