

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, Type: 1.3/16-8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130030 1.3/16-8
GTIN	4062406035624
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 8

Gevind-Ø: 30,162 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D_s: 22 mm

Skaftfirkant □: 18 mm

Kernehul-Ø: 27,2 mm

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s	22 mm
Gevinddybde	60,32 mm
Antal spånnoter	4
Samlet længde L	180 mm
Kernehul-Ø	27,2 mm
Norm	DIN 376
Gevindgange pr. tomme	8

Gevind-Ø	30,162 mm
Skafftirkant □	18 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	3,175 mm
Antal skær Z	4
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	1.3/16-8 UN
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper