

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, Type: 15/16-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130030 15/16-12
GTIN	4062406035358
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 23,812 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 21,8 mm

**Teknisk beskrivelse**

Kernehul-Ø	21,8 mm
Gevinddybde	47,64 mm
Gevindgange pr. tomme	12
Gevindstigning	2,117 mm
Antal spånnoter	3
Skæremateriale	HSS E
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	18 mm

Norm	DIN 376
Antal skær Z	3
Skæftfirkant □	14,5 mm
Samlet længde L	160 mm
Gevind-Ø	23,812 mm
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	15/16-12 UN
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter