

Garant**Snittapper til bundhuller, TiN, Type: 1.1/4-24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130045 1.1/4-24
GTIN	4062406049072
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 24

Gevind-Ø: 31,75 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D_s: 25 mm

Skaftfirkant □: 20 mm

Kernehul-Ø: 30,75 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	1,058 mm
Skaft-Ø D _s	25 mm
Kernehul-Ø	30,75 mm
Antal skær Z	4
Samlet længde L	180 mm
Gevinddybde	79,38 mm
Skæremateriale	HSS E

Norm	DIN 376
Gevind-Ø	31,75 mm
Antal spånnoter	4
Skafftirkant □	20 mm
Gevindgange pr. tomme	24
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	1.1/4-24 UNS
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper