

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, Type: NO.12-24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130041 NO.12-24
GTIN	4062406045715
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 24

Gevind-Ø: 5,486 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D_s: 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 4,47 mm

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	80 mm
Kernehul-Ø	4,47 mm
Gevindstigning	1,058 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Antal spånnoter	3
Gevindgange pr. tomme	24
Skæremateriale	HSS E

Skafftirkant □	4,9 mm
Norm	DIN 371
Gevind-Ø	5,486 mm
Gevinddybde	13,7 mm
Antal skær Z	3
Gevindtype	UNC-LH
Gevindstørrelse	12-24 UNC LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper