

Garant**Snittapper til bundhuller, TiN, Type: 1.1/2-24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130045 1.1/2-24
GTIN	4062406049348
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 24

Gevind-Ø: 38,1 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D_s: 32 mm

Skaftfirkant □: 24 mm

Kernehul-Ø: 37,3 mm

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	4
Antal spånnoter	4
Gevindgange pr. tomme	24
Gevind-Ø	38,1 mm
Skæremateriale	HSS E
Kernehul-Ø	37,3 mm
Samlet længde L	200 mm

Skaft-Ø D _s	32 mm
Gevindstigning	1,058 mm
Norm	DIN 376
Gevinddybde	95,25 mm
Skaftfirkant □	24 mm
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	1.1/2-24 UNS
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper