

Garant**Snittapper til bundhuller, TiN, Type: 11/16-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130045 11/16-16
GTIN	4062406048556
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 17,462 mm

Samlet længde L: 125 mm

Skaft-Ø D_s: 14 mm

Skaftfirkant □: 11 mm

Kernehul-Ø: 16 mm

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	125 mm
Skaft-Ø D _s	14 mm
Gevind-Ø	17,462 mm
Gevindstigning	1,588 mm
Skaftfirkant □	11 mm
Norm	DIN 376
Skæremateriale	HSS E

Kernehul-Ø	16 mm
Antal skær Z	4
Gevindgange pr. tomme	16
Antal spånnoter	4
Gevinddybde	43,7 mm
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	11/16-16 UN
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper