

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: 1/2-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130031 1/2-12
GTIN	4062406037178
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 12,7 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D_s: 11 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 10,75 mm

Teknisk beskrivelse

Gevinddybde	25,4 mm
Antal spånnoter	3
Gevindstigning	2,117 mm
Norm	DIN 376
Gevindgange pr. tomme	12
Antal skær Z	3
Samlet længde L	110 mm
Skaftfirkant □	9 mm

Kernehul-Ø	10,75 mm
Skæremateriale	HSS E
Skaft-Ø D _s	11 mm
Gevind-Ø	12,7 mm
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	1/2-12 UNS LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper