

Garant**Snittapper til bundhuller, TiN, Type: NO.3-48****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130045 NO.3-48
GTIN	4062406047733
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage

Mindste ordremængde: 25 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 48

Gevind-Ø: 2,515 mm

Samlet længde L: 50 mm

Skaft-Ø D_s: 2,8 mm

Skaftfirkant □: 2,1 mm

Kernehul-Ø: 2,05 mm

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Skæremateriale	HSS E
Skaft-Ø D _s	2,8 mm
Antal spånnoter	3
Skaftfirkant □	2,1 mm
Kernehul-Ø	2,05 mm
Gevind-Ø	2,515 mm

Gevindgange pr. tomme	48
Norm	DIN 371
Samlet længde L	50 mm
Gevindstigning	0,529 mm
Gevinddybde	6,29 mm
Gevindtype	UNC
Gevindstørrelse	3-48 UNC
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper