

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: 3/8-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130031 3/8-16
GTIN	4062406037000
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage
Mindste ordremængde: 3 stk.
Specialudførelse - kan ikke tages retur
Gevindtype: UNC-LH
Skæremateriale: HSS E
Norm: DIN 371
Gevindgange pr. tomme: 16
Gevind-Ø: 9,525 mm
Samlet længde L: 100 mm
Skaft-Ø D_s: 10 mm
Skaftfirkant □: 8 mm
Kernehul-Ø: 7,95 mm

Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant □	8 mm
Gevindstigning	1,588 mm
Gevind-Ø	9,525 mm
Gevindgange pr. tomme	16
Antal skær Z	3
Norm	DIN 371
Samlet længde L	100 mm

Kernehul-Ø	7,95 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	3
Skaft-Ø D _s	10 mm
Gevinddybde	28,59 mm
Gevindtype	UNC-LH
Gevindstørrelse	3/8-16 UNC LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter