

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, Type: 1-10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130046 1-10
GTIN	4062406051112
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 10

Gevind-Ø: 25,4 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D_s: 20 mm

Skaftfirkant □: 16 mm

Kernehul-Ø: 23 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindgange pr. tomme	10
Gevind-Ø	25,4 mm
Antal spånnoter	4
Samlet længde L	160 mm
Gevindstigning	2,54 mm
Skaft-Ø D _s	20 mm
Skæremateriale	HSS E

Antal skær Z	4
Norm	DIN 376
Gevinddybde	63,5 mm
Skafffirkant □	16 mm
Kernehul-Ø	23 mm
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	1-10 UNS LH
Belægning	TiN
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper