

**Garant****Snittapper til bundhuller, TiN, Type: 5/8-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130045 5/8-12
GTIN	4062406048518
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 15,875 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 13,9 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevinddybde	39,7 mm
Antal spånnoter	3
Gevindstigning	2,117 mm
Antal skær Z	3
Kernehul-Ø	13,9 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindgange pr. tomme	12

Gevind-Ø	15,875 mm
Samlet længde L	110 mm
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Skaftfirkant □	9 mm
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	5/8-12 UN
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper