

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: 1/2-13****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130031 1/2-13
GTIN	4062406037161
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 13

Gevind-Ø: 12,7 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 10,73 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevindstigning	1,953 mm
Samlet længde L	110 mm
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 376
Gevind-Ø	12,7 mm
Antal spånnoter	3
Kernehul-Ø	10,73 mm

Antal skær Z	3
Skafffirkant □	9 mm
Gevindgange pr. tomme	13
Gevinddybde	38,1 mm
Skæft-Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Gevindtype	UNC-LH
Gevindstørrelse	1/2-13 UNC LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skæft	Cylinderskæft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter