

Garant**Snittapper til bundhuller, TiN, Type: 7/16-24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130045 7/16-24
GTIN	4062406048242
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 24

Gevind-Ø: 11,112 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D_s: 9 mm

Skaftfirkant □: 7 mm

Kernehul-Ø: 10,1 mm

Teknisk beskrivelse

Norm	DIN 376
Skaftfirkant □	7 mm
Gevinddybde	27,78 mm
Samlet længde L	110 mm
Gevind-Ø	11,112 mm
Gevindgange pr. tomme	24
Antal skær Z	3

Kernehul-Ø	10,1 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	3
Skaft-Ø D _s	9 mm
Gevindstigning	1,058 mm
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	7/16-24 UNS
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper