

Garant**Snittapper til bundhuller, TiN, Type: NO.4-48****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 130045 NO.4-48 |
| GTIN | 4062406047740 |
| Artikelklasse | 10N |

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage

Mindste ordremængde: 25 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 48

Gevind-Ø: 2,845 mm

Samlet længde L: 56 mm

Skaft-Ø D_s: 3,5 mm

Skaftfirkant □: 2,7 mm

Kernehul-Ø: 2,4 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|----------|
| Antal skær Z | 3 |
| Skaft-Ø D _s | 3,5 mm |
| Norm | DIN 371 |
| Gevinddybde | 7,1 mm |
| Antal spånnoter | 3 |
| Gevind-Ø | 2,845 mm |
| Kernehul-Ø | 2,4 mm |

| | |
|----------------------------|--|
| Gevindgange pr. tomme | 48 |
| Skæremateriale | HSS E |
| Samlet længde L | 56 mm |
| Gevindstigning | 0,529 mm |
| Skafffirkant □ | 2,7 mm |
| Gevindtype | UNF |
| Gevindstørrelse | 4-48 UNF |
| Belægning | TiN |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindstandard | ASME B1.1 |
| Toleranceklasse | 1B |
| Toleranceklasse | 2B +0,20 |
| Toleranceklasse | 2B +0,10 |
| Toleranceklasse | 3B |
| Toleranceklasse | 2B |
| Toleranceklasse | 2B +0,05 |
| Skærfasform | C |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2xD ved bundhul |
| Skæreretning | højre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snittapper |