

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, Type: 2-10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130030 2-10
GTIN	4062406036454
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 10

Gevind-Ø: 50,8 mm

Samlet længde L: 250 mm

Skaft-Ø D_s: 40 mm

Skaftfirkant □: 32 mm

Kernehul-Ø: 48,4 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	4
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D _s	40 mm
Gevindgange pr. tomme	10
Gevind-Ø	50,8 mm
Samlet længde L	250 mm
Gevinddybde	101,6 mm

Gevindstigning	2,54 mm
Kernehul-Ø	48,4 mm
Antal skær Z	4
Skafffirkant □	32 mm
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	2-10 UNS
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper