

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, Type: 5/8-18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130030 5/8-18
GTIN	4062406035044
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 18

Gevind-Ø: 15,88 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 14,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Antal spånnoter	3
Gevind-Ø	15,88 mm
Skaftfirkant □	9 mm
Samlet længde L	110 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 376

Antal skær Z	3
Gevinddybde	47,64 mm
Gevindgange pr. tomme	18
Gevindstigning	1,411 mm
Kernehul-Ø	14,5 mm
Gevindtype	UNF
Gevindstørrelse	5/8-18 UNF
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper