

**Garant****Snittapper til bundhuller, TiN, Type: 7/8-12****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 130045 7/8-12 |
| GTIN                | 4062406048747 |
| Artikelklasse       | 10N           |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 22,225 mm

Samlet længde L: 140 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 20,2 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Gevindgange pr. tomme  | 12        |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub> | 18 mm     |
| Gevinddybde            | 55,56 mm  |
| Kernehul-Ø             | 20,2 mm   |
| Skæremateriale         | HSS E     |
| Gevind-Ø               | 22,225 mm |
| Skaftfirkant □         | 14,5 mm   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Antal skær Z               | 4  |
| Norm                       | DIN 376  |
| Antal spånnoter            | 4  |
| Gevindstigning             | 2,117 mm                                       |
| Samlet længde L            | 140 mm   |
| Gevindtype                 | UN   |
| Gevindstørrelse            | 7/8-12 UN                                      |
| Belægning                  | TiN  |
| Flankevinkel               | 60 grader                                      |
| Gevindstandard             | ASME B1.1                                      |
| Toleranceklasse            | 1B   |
| Toleranceklasse            | 2B +0,20                                       |
| Toleranceklasse            | 2B +0,10                                       |
| Toleranceklasse            | 3B   |
| Toleranceklasse            | 2B   |
| Toleranceklasse            | 2B +0,05                                       |
| Skærfasform                | C  |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                           |
| Indvendig køling           | nej  |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2xD ved bundhul                         |
| Skæreretning               | højre  |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering                  | uden   |
| Produkttype                | Snittapper                                     |