

**Garant****Snittapper til bundhuller, TiN, Type: 9/16-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130045 9/16-16
GTIN	4062406048426
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 14,288 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 12,8 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	35,72 mm
Antal skær Z	3
Gevind-Ø	14,288 mm
Antal spånnoter	3
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Norm	DIN 376

Skafftirkant □	9 mm
Samlet længde L	110 mm
Gevindgange pr. tomme	16
Gevindstigning	1,588 mm
Kernehul-Ø	12,8 mm
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	9/16-16 UN
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper